


fetra Steekkar

draagvermogen 400 kg, steekplaat
breedte x diepte 550 x 190 mm,
ladingbeveiliging door spanband,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met lucht-banden, 2
steunwielen

Artikelnummer: 119175



fetra
Transportgeräte



fetra Steekkar

Draagvermogen 400 kg



Steekkar

- draagvermogen 400 kg
- steekplaat breedte x diepte 550 x 190 mm
- hoogte x breedte 1300 x 700 mm
- uitgerust met vervangbare set sterwielen, steunwielen, draagarm en spanriem
- ladingbeveiliging door spanband
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met lucht-banden
- wielnaaf met rollager
- 2 steunwielen
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	steunwiel	2 steunwielen
type kar	Steekkar	veiligheidsgreep	ja
draagvermogen	400 kg	steekwagen uitrusting	set sterwielen // steunwielen // draagarm // spanriem
materiaal	staal	ladingbeveiliging	spanband
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
diepte schep	190 mm	breedte	700 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	ja	kleur	blijjantblauw // RAL5007
banden	lucht	garantie	10 jaar
wiellager	rollager	gewicht	56 kg

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm