

RAPIDLIFT wielonderstel



draagvermogen 6000 kg, laadvlakte
lengte 500 - 1400 mm, platform met
rubber laag, onderstel gelakt in
RAL2002 vermiljoen, 8 wielen



Artikelnummer: 141809



RAPIDLIFT Verstelbare onderwagen

Draagvermogen 6000 kg

wielonderstel

- draagvermogen 6000 kg
- laadvlakte lengte 500 - 1400 mm
- steunplaat lengte x breedte 300 x 250 mm
- platform met rubber laag
- met handgrepen
- in de breedte verstelbaar
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 8 wielen
- wiel Ø 85 mm
- met nylon-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	nylon
type roller	wielonderstel	materiaal velg	nylon
draagvermogen	6000 kg	wiellager	kogellager
lengte steunplaat	300 mm	wielen aantal/soort	8 wielen
breedte steunplaat	250 mm	diameter wiel	85 mm
lengte laadvlak	500-1400 mm	wielbreedte	90 mm
oppervlak platform	met rubber laag	hoogte	110 mm

laadvlak uitrusting	handgrepen	lengte	320 mm
materiaal	staal	breedte	268 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
transporttoestel functie	in de breedte verstelbaar	kleur	vermiljoen // RAL2002
stuurstang	nee	gewicht	30 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat