

Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1215 x 800 mm,
platform van hout, 4 wanden
(draadgaas), onderstel in RAL5010
gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158237



Rollcart Kastwagen met draadgaas wanden

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 1385 x 850 mm
- laadvlak lengte x breedte 1215 x 800 mm
- platform van hout
- 4 wanden (draadgaas)
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel transportwagen

type deur zonder deur

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| type wagen | kastwagen | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| materiaal | staal | banden | TPE |
| draagvermogen | 600 kg | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| lengte laadvlak | 1215 mm | diameter wiel | 200 mm |
| breedte laadvlak | 800 mm | wiellager | groefkogellager |
| hoogte | 1800 mm | elektrisch geleidend | nee |
| lengte | 1385 mm | wielstand | rechthoekig |
| breedte | 850 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| materiaal platform | hout | norm | EN 1757-3 (rem) |
| wandtype | draadgaas wand | duwbeugel aantal | 1 stuks |
| constructies | 4 wanden (draadgaas) | gewicht | 90 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157957 |  | centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm |
| 158241 |  | legbord voor gaaswagen, lengte x breedte 1200 x 800 mm, met houder, van hout in decor beuken |
| 158403 |  | ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158408 | | 4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158409 |  | wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158412 |  | wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158417 |  | voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158422 |  | wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |