

SCHULTE bandenstelling



aanbouwveld voor banden met een \varnothing van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2750 x 1300 x 400 mm, voor banden met een \varnothing van 550 - 750 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 159135

SCHULTE bandenstelling

Aanbouwstelling



bandenstelling

- aanbouwveld voor banden met een \varnothing van 550 - 750 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2750 x 1300 x 400 mm
- vaklast 150 kg
- 4 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
stellingtype	bandenstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwweld	legbord-/niveautype	traversen
geschikt voor (branches)	automobielbranche	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2750 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	1300 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	400 mm	kleur uitvoering	verzinkt
voor banden ø	550-750 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	150 kg	gewicht	26,44 kg

Gerelateerde Producten

224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje