

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 110 kg, met TPE-banden, diameter 100 mm, naaf met wiellager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 159286

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 110 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 100 mm
- naaf met wiellager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeed
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

### Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	centrale rem
bouwmodel	zwenkwiel	teruglooprem	handmatig
draagvermogen	110 kg	draadvangkappen	nee

banden	TPE	totale hoogte	128 mm
wiel-ø	100 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	104 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand Schroefgat	84x64/76x56 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,85 kg