

Vat met superwijde hals

hoogte x Ø 250 x 338 mm, inhoud 17 l, invulopening Ø 295 mm, van polyethyleen, vat / deksel wit / rood



Artikelnummer: 208865

Vat met zeer wijde hals

UN-toelating

Vat met superwijde hals










- hoogte x Ø 250 x 338 mm
- inhoud 17 l
- met UN-toelating
- invulopening Ø 295 mm
- van polyethyleen
- vat / deksel wit / rood
- schroefdeksel met rubber afdichting
- afsluitbaar met zegel
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

Technische details

baktype	Vat	plafond	ja
inhoud	17 l	type deksel	schroefdeksel met rubber afdichting
vorm	rond	geschikt voor levensmiddelen	ja
hoogte	250 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
diameter boven	338 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
diameter opening	295 mm	kleur	wit
materiaal	polyethyleen	kleur deksel	rood

recyclebaar	ja	sluitsysteem	zegel
stapelbaar	ja	van bouwtoezicht	UN
nestbaar	nee	gewicht	1,17 kg
onderrijdbaar	nee		

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221071		ademmasker, filterklasse FFP1, in wit, bescherming tegen stof
221264		wegwerpoverall, van polypropyleen in blauw, afmeting XL
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9
221385		stofjas, van PP-vliesstof in wit, afmeting eenheidsmaat
222753		wegwerphandschoenen, van nitril in blauw, poeder- en latexvrij, afmeting 9, lengte 240 mm
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen