

Bauer mini-benne basculante EXPO 275

hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 1210 mm, capacité 0,275 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL6011 vert réséda, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 218100

Bauer Mini-benne basculante EXPO 275

mini-benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 1210 mm
- hauteur d'arête de renversement 455 mm
- capacité 0,275 m³
- force 750 kg
- poids 86 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 170 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL6011 vert réséda
- soubassement fourreaux pour fourche



Détails techniques

type de récipient benne basculante

possibilité de passage au- oui

			dessous
capacité	0,275 m³	soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	540 mm	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
longueur	960 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
largeur	1210 mm	écartement fourreaux de fourche	170 mm
charge	750 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	récepteur équipement de sécurité	chaîne de sécurité
Hauteur de l'arête de renversement	455 mm	gerbable	non
matériau	acier	emboîtable	non
matériau de finition	soudé	considération comme matière dang	non
structure de cloison	plein	surface	laqué
soubassement	plein	couleur	vert réséda // RAL6011
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	vert réséda // RAL6011
exécution basculement	basculement automatique	couvercle	en accessoires (non compris)
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire	Poids	86 kg

Accessoires

218132		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour mini-benne basculante 0,275 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion
218137		2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour mini-benne basculante, bandage polyamide, force 1000 kg, Ø de roue 100 mm, hauteur de construction 125 mm