

ZARGES

schuifladder

Everest Plus 2E

2 x 12 trede(n) met traanplaatprofiel,
balklengte 6,42 m, tweedelig, van
aluminium

Artikelnummer: 225120



ZARGES Schuifladder Everest Plus 2E

voor werken op grote hoogte

schuifladder

- 2 x 12 trede(n) met traanplaatprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 7 m
- balklengte 6,42 m
- sporten diepte 80 mm
- breedte 420 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- tweedelig
- per 280 mm in hoogte verstelbaar, wandwielen voor eenvoudig uitschuiven
- veilig in gebruik door dwarstraverse en uithangbeveiliging
- van aluminium
- gewicht 17 kg
- conform TRBS 2121-2
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik

Technische details

stijgtechniek	ladder	breedte dwarstraverse	1,1 m
laddertype	schuifladder	ladder uitvoering	tweedelig
materiaal	aluminium	ladder uitrusting	aanlegrubber en rol
lengte paal	6,42 m	ladder functie	per 280 mm in hoogte verstelbaar, wandwielen voor eenvoudig uitschuiven
werkhoogte	7 m	veiligheidsuitrusting ladder	dwarstraverse // uithangbeveiliging
sporten aantal	2 x 12	sport-/dwarsverbinding	afgekant
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	norm	TRBS 2121-2
diepte sport	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	420 mm	gewicht	17 kg