

magazijnstelling - grondveld ISIPACK©

ISIPACK©, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1060 x 535 mm, vaklast 125
kg, 4 niveaus met Stalen bodem,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 225212



Magazijnstelling ISIPACK©

Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 535 mm
- veldlast 500 kg
- vaklast 125 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde

belasting

Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	1000 mm
stellingtype	magazijnstelling	vakdiepte	500 mm
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
materiaal	staal	legbord-/niveautype	Stalen bodem
hoogte	2000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1060 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	535 mm	stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren
vaklast	125 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	500 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	29,5 kg

Gerelateerde Producten

225213



magazijnstelling - aanbouwveld, ISIPACK©, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm, vaklast 125 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag