

PROCITY miroir spécifique



diamètre 600 mm, miroir en acier inoxydable, sans cadre, résistance la température jusqu'à +400°C

Numéro d'article: 227756



PROCITY Miroir industriel

pour les installations industrielles à forte production de chaleur

miroir spécifique

- Convient pour installations industrielles à forte production de chaleur
- diamètre 600 mm
- miroir en acier inoxydable, sans cadre
- résistance la température jusqu'à +400°C
- pour fixation murale ou sur montants
- équipé de avec support

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	résistance à la température	jusqu'à +400°C
équipement de sécurité	miroir	équipement miroir	support
type de miroir	miroir spécifique	Propriété du miroir	sans cadre
convient pour (secteurs)	installations industrielles à forte production de chaleur	type de fixation	montage mural/sur montant
matériau de miroir	acier inoxydable	Poids	18 kg
diamètre	600 mm		

Cela s'adapte aussi ...

224520



support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud

224521



barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud

224522



barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL6005 vert mousse