


## antivermoeidheidsmat

### Venlo

mat, hoogte x lengte x breedte 14 x 2100 x 910 mm, Van nitril met oppervlak van diamantprofiel in zwart/oranje, antislip, bestendig tegen industriële olie



Artikelnummer: 235487



### antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor zwaar gebruik
- mat
- hoogte x lengte x breedte 14 x 2100 x 910 mm
- Van nitril met oppervlak van diamantprofiel in zwart/oranje
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- antislip
- bestendig tegen industriële olie
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest

## Technische details

uitrusting werkplaats vloerbedekking

lengte 2100 mm

vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	breedte	910 mm
confectionering	mat	dikte	12,7 mm
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	vloerbedekking functie	antislip
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	nee
materiaal loopvlak	nitril	moeilijk ontvlambaar	nee
oppervlak vloerbedekking	diamantprofiel	bestendigheid	tegen industriële olie
kleur	zwart/oranje	norm	DIN 51130 // BGR 181
hoogte	14 mm	gewicht	23 kg

## Gerelateerde Producten

235529		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 1520 mm, in oranje
235530		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in oranje
235551		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in zwart
235552		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in geel
235553		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in zwart
235554		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in geel
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

## Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht