

## Cascoo Roue encastrable

force 400 kg, diamètre 160 mm,  
longueur moyeu 60 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Double roulement à billes,  
jante en polyamide

Numéro d'article: 243607



### Roue encastrable

- force 400 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	400 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	60 mm
Diamètre de roue	160 mm	Poids	0,79 kg

