

## chariot à plateaux

### C-Line

force 120 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 595 x 360  
mm, plateau(x) en MDF avec  
revêtement mélaminé coloris gris,  
structure avec laquage en gris,  
roues avec bandage TPE



**Numéro d'article: 272262**

### chariot à plateaux

- force 120 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 595 x 360 mm
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 685 x 450 mm
- plateau(x) en MDF avec revêtement mélaminé coloris gris
- plateforme avec rebord antifichute
- structure avec laquage en gris
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté – montage facile
- 5 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de boîtier	acier
type de chariot	chariot à plateaux	surface	laqué
charge	120 kg	couleur	gris
longueur de plateau	595 mm	alignement de niveaux	droit
largeur de plateau	360 mm	hauteur	1000 mm
nombre de plateaux	2 pièce	longueur	685 mm
force plateau	80 kg	largeur	450 mm
matériau de plateforme	MDF	rehausses	aucune
surface de plateforme	avec revêtement mélaminé	poignée	1 pièce
équipement de plateforme	rebord antichute	rabattable	non
Couleur du plateau	gris	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	livraison	démonté
pneumatique	TPE	garantie	5 années
Ø de roue	100 mm	Poids	15 kg
roulement	Palier de pivotement		

## Cela s'adapte aussi ...

219576		kit de verres à boire, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre en noir, capacité par tasse 300 ml
219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à espresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois