

## META

### dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1056 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 488382



Das Lagersystem



## META Dossier-inhaakstelling

### Basisstelling

META dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1056 x 636 mm
- veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes
- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden tegen eruit vallen van ordners
- Per 25 mm verstelbaar

- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door lengteprofielen
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, 1 opvangbak en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie

## Technische details








meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	vakbreedte	1000 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakdiepte	600 mm
hoogte	1850 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1056 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	636 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
vaklast	80 kg	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
veldlast	1000 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legbord-/niveautype	Stalen bodem	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, 1 opvangbak en niveaus zie aanbod
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand in het midden	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	46,7062 kg
stabiliteit/versteviging/schoren	lengteprofiel		

## Gerelateerde Producten





101520



vakverdeler, voor dossierstelling, vrijstaand, traploos verstelbaar, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
488418		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1006 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
489079		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
593999		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 756 x 635 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
594095		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1256 x 635 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 100 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

### Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gasmanden, 1 gaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg