

## TROAX élément mural pour parois de séparation

Extra

hauteur x largeur 2200 x 200 mm,  
exécution spéciale (cadre 20 x 30  
mm), en acier avec laquage en  
RAL7037 gris poussière

Numéro d'article: 505654



## TROAX Panneau pour système de cloisons Extra

### Exécution spéciale







élément mural pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 200 mm
- grille 50 x 50 x 3
- exécution spéciale (cadre 20 x 30 mm)
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière





### Détails techniques

|                                |                        |                               |                                       |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | épaisseur du fil              | 3 mm                                  |
| équipement de sécurité         | parois de séparation   | équipement cloison démontable | exécution spéciale (cadre 20 x 30 mm) |
| élément de grillage            | élément mural          | profilé                       | tube carré                            |
| hauteur                        | 2200 mm                | matériau                      | acier                                 |
| largeur                        | 200 mm                 | surface                       | laqué                                 |
| hauteur de maille              | 50 mm                  | couleur                       | gris poussière // RAL7037             |
| largeur de maille              | 50 mm                  | Poids                         | 5,9 kg                                |

## Accessoires

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 505661 |   | rehausse pour élément mural pour parois de séparation, hauteur x largeur 800 x 200 mm, exécution spéciale (cadre 20 x 30 mm), en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière |
| 505694 |   | support pour parois de séparation, hauteur x largeur 2200 x 40 mm, avec embase, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière   |
| 505701 |   | barrettes de compensation, pour parois grillagées, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 30 x 20 mm   |
| 505729 |   | équipement de sécurité, pour parois grillagées  |
| 505863 |   | consoles sur pied, pour grille de protection de machine   |
| 529985 |  | rail en U, pour parois grillagées   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 144768 |  | chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant                         |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables   |
| 210871 |  | table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang   |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |