

étau parallèle

largeur du mors 125 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en fonte grise, coloris RAL6011 vert réséda



Numéro d'article: 528899

Étau parallèle



étau parallèle

- largeur du mors 125 mm
- Ouverture de serrage 180 mm
- avec mors de serrage de tube forgé
- parallélisme de serrage grâce à un filetage trapézoïdal de précision et une coulisse réglable, coulisse transversale réglable avec précision grâce au mouvement fluide et sans jeu
- en fonte grise, coloris RAL6011 vert réséda
- certification GS et TÜV

Détails techniques

équipement du poste de travail	outils	matériau	fonte grise
type d'outil	étau parallèle	couleur	vert réséda // RAL6011
largeur de mors	125 mm	outil fonction	parallélisme de serrage, coulisse transversale réglable avec précision
ouverture de serrage	180 mm	certification	GS // TÜV
plateau tournant	non	Poids	24 kg
mors de serrage de tube forgés	oui		

Accessoires

528904	 A green rotating lift mechanism with a central vertical shaft and a flat top plate.	Élévateur rotatif, hauteur 215 mm, avec vérin à gaz
532188	 A blue retractable lift mechanism with a central vertical shaft and a base with two handles.	Élévateur escamotable, hauteur 215 mm, avec vérin à gaz