

Axelent wandelement voor machine- veiligheidshek

hoogte x breedte 1900 x 500 mm,
draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL9011 grafietzwart

Artikelnummer: 530359



Axelent Wandelement voor machine-veiligheidshek



wandelement voor machine-veiligheidshek

- hoogte x breedte 1900 x 500 mm
- draadgaas 30 x 50 x 3
- eenvoudig monteren en demonteren dankzij klikfunctie
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart
- conform machinerichtlijn 2006/42/EG

Technische details



afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	draaddikte	3 mm
veiligheidsuitrusting	machine-veiligheidshek	scheidingswand functie	eenvoudig monteren en demonteren dankzij


roosterelement	wandelement	klikfunctie
breedte	500 mm	materiaal staal
hoogte	1900 mm	oppervlak m. poedercoating
hoogte maas	30 mm	kleur grafietzwart // RAL9011
breedte maas	50 mm	norm machinerichtlijn 2006/42/EG
		gewicht 6,1 kg

Gerelateerde Producten

530371		deurmontagepakket openslaande deur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 1500 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart
530372		deurmontagepakket dubbele openslaande deur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2000 x 3000 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart
530373		deurmontagepakket schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 1000 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart
530374		deurmontagepakket schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 1400 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart
530458		vergrendeling, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
530459		vergrendeling, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
530567		steun voor machine-veiligheidshek, hoogte 2000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1018 zinkgeel
530651		deurmontagepakket dubbele schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 2900 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart
530652		deurmontagepakket dubbele schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 5900 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels

210871		<p>mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen</p>
529885		<p>magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag</p>