

## PAVOY armoire murale

hauteur x largeur x profondeur 600 x 400 x 300 mm, porte à battants, 1 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 589084



## PAVOY Armoire murale


armoire murale

- hauteur x largeur x profondeur 600 x 400 x 300 mm
- structure en acier
- porte à battants
- 1 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 15 kg
- Réglable au pas de 17 mm
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec laquage en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques



type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire universelle	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte à battants	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	600 mm	matériau	acier
largeur	400 mm	tablette réglable au pas	17 mm
profondeur	300 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	laqué
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	roulant	non
charge tablette	15 kg	certification	GS // TÜV
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	10 années
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	9 kg

## Accessoires

401335		tablette en acier pour armoire murale, largeur x profondeur 400 x 300 mm, en acier avec laquage
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge