

Produktinformation

86 03 250

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung

Allgemein

Artikel-Nr.	86 03 250
EAN	4003773033837
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	465 g
Abmessungen	250 x 53 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	8,0 mm
Gelenkdicke (B3)	14,0 mm
Spitzendicke (B1)	8,0 mm
Einstellpositionen	19
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	52 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten