

Krause Mehrzweckleiter

2 x 9 profilierte Sprossen, Holmlänge
2,6 - 4,35 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 184335



Krause Mehrzweck-Kombileiter

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter, zweiteilig

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 9 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 5,25 m / 3,85 m
- Holmlänge 2,6 - 4,35 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 10 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Holmlänge	2,6-4,35 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,25 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,85 m	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	2 x 9	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	10 kg

Zubehör

233631		Einhängetrift, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
505371		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot