

## Edelstahl-Servierwagen

Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 820 x 500 mm

Artikelnummer: 213520



## Servierwagen

Edelstahl-Servierwagen

- Traglast 200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 820 x 500 mm
- Höhe 1250 mm
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm



## Technische Details

Traglast Etage	50 kg	Durchmesser Rad	100 mm
Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagentyp	Servierwagen	elektrisch leitend	nein
Material	Edelstahl	Etagenausrichtung	gerade
Traglast	200 kg	Höhe	1250 mm
Ladeflächenlänge	820 mm	Euronorm	nein

Ladeflächenbreite	500 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	4 Stück	Gewicht	20,5 kg
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen		