

## Bauer Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 1210 mm, Inhalt 0,275 m<sup>3</sup>, Traglast 750 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 254600



### Späne-Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 1210 mm
- Inhalt 0,275 m<sup>3</sup>
- Traglast 750 kg
- Gewicht 88 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 170 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL5012

Lichtblau

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippsicherung	ja
Inhalt	0,275 m <sup>3</sup>	ebenerdige Entleerung	nein
Höhe	540 mm	unterfahrbar	ja
Länge	960 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	1210 mm	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Traglast	750 kg	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Bauart	niedrige Bauform	Einfahrtaschenabstand	170 mm
Material	Stahlblech	Ablasshahn	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	blau // RAL5012
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	88 kg
Kippausführung	Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt		