

Digitale schakelklokken - Weekschakelklokken

TS-DW-3-NFC



Code 93153

Productinformatie

- Digitale weekschakelklok voor DIN-rail montage
- 2 kanalen
- Schakelvermogen 16 A per kanaal
- Verlicht display
- Dag- en weekprogramma
- 56 geheugenplaatsen (limieten)
- Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma
- Kortste schakelinterval 1 minuut
- Functie "impuls"
- Handmatige permanente modus
- Handbediening
- Automatische omschakeling zomertijd
- Bedrijfsuren- en impulsteller
- Beveiliging door PIN-codering
- Extra schakeltijden AAN, UIT en impuls op basis van datum en tijd
- NFC-programmering (ISO 15693-norm)
- Direct programmeerbaar via App (Android)
- Verwisselbare batterij (CR2032)


Technische gegevens

Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz


Afmetingen:	(2 TE) 45 x 36 x 58 mm
Verbruik:	0,2 - 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 10 jaar
Omgevingstemperatuur:	-30 °C tot +55 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Schakelvermogen:	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0,6$ 200 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 50 A
Contacttype:	μ -contact, Wisselcontact, opening < 3 mm
Uitgangen:	2

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
TS-DW-3-NFC		93153	4007529931538



Afmetingen 93153



Schakelschema