


# Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd,  
afbreekbaar

Artikelnr. 1106120



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst | geperforeerd, bij "A" iedere 10 cm afbreekbaar.

## Stamgegevens

Bestelnr.	1106120
Type	CL2008BP2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 11 mm
Dimensie	2000x20x8
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2,00 m
Gewicht	21,10 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd,  
afbreekbaar

Artikelnr. 1106120



## Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	20,00 mm
Zijhoogte	8,00 mm
Afmeting L	2.000,00 mm
Afbreekbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Afmetingen BxH	20 x 8 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	10,00 mm
Bundel	20,00 m
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Materiaaldikte	0,75 mm
Met perforatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Met vertanding	<input type="checkbox"/>
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	11,00 mm
Statische waarde A	0,24 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	0,02 cm
Statische waarde Iz	0,17 cm
Statische waarde Wy	0,02 cm <sup>3</sup>
Statische waarde Wz	0,17 cm <sup>3</sup>