

Technisch specificatieblad

Buithoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GK-53100

Artikelnr. 6113050



Buithoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel instelbaar van 80° - 110°.





PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Bestelnr.	6113050
Type	GK-AH53100RW
Dimensie	110x88x88
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	PC/ABS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	7,15 kg/100 st.

Technische gegevens



Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
voor kanaalafmeting	53 x 100 mm
Voor kanaalbreedte	100,00 mm
Voor kanaalhoogte	53,00 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoekgedeelte	80,00 - 110,00 °