

# Digimatic karos mérőóra külső méréshez

Sorozat 209



209-572



209-913

mm/coll Tapintó: keményfém gömb  $\phi$ 1,5 mm

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Mérőerő	Osztás [mm]	Hb <sup>(2)</sup> [mm]	Hf <sup>(3)</sup> [mm]	L <sup>(1)</sup> [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-570	0 - 10	0,015 mm	0,8-1,2 N	0,005	19,1	18,6	35	Fig. 1	240
209-572	0 - 20	0,03 mm	1,1-1,6 N	0,01	24,7	24,6	85	Fig. 1	280
209-573	0 - 20	0,03 mm	1,1-1,6 N	0,01	24,7	2,5	80	Fig. 2	270

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb  $\phi$ 3 mm

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Mérőerő	Osztás [mm]	Hb <sup>(2)</sup> [mm]	Hf <sup>(3)</sup> [mm]	L <sup>(1)</sup> [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-913	0 - 30	0,04 mm	0,9-1,6 N	0,02	30	30	114	Fig. 1	430
209-914	0 - 30	0,04 mm	0,9-1,6 N	0,02	30	4	116	Fig. 2	410

mm/coll Tapintó: tárcsa  $\phi$ 10 mm


No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Mérőerő	Osztás [mm]	Hb <sup>(2)</sup> [mm]	Hf <sup>(3)</sup> [mm]	L <sup>(1)</sup> [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-571	0 - 10	0,02 mm	0,8-1,2 N	0,005	21,7	14,8	35	Fig. 3	245

mm/coll Tapintó: Keményfém tárcsa,  $\phi$ 50 mm

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Mérőerő	Osztás [mm]	Hb <sup>(2)</sup> [mm]	Hf <sup>(3)</sup> [mm]	L <sup>(1)</sup> [mm]	Típus	Tömeg [g]
209-915	0 - 30	0,04 mm	0,9-1,6 N	0,02	36	24	116	Fig. 4	430




1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

Funkciók	Sorozat 209
SET-gomb	●
DATA-gomb	●
Max. leolvasás	●
Min. leolvasás	●
ABS/INC átváltás	●
HOLD-funkció	●
Tűrés-LED (piros/zöld)	●
Tűrés-összehasonlítás	●
Számlálási irányváltás	●

## Specifikáció


Szállítva Including battery and certificate of inspection

## Külön tartozék


No.	Leírás
011551	Digimatic interfész adapter, 209-es sorozathoz
937387	Jelkábel, 1 m
965013	Digimatic kábel, Kerek 6-Pin típus, 2m, 2m
06AFM380E	Jelkábel USB (2 m), Kerek 6-pin típus
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790E	U-Wave jelkábel, Kerek 6-pin típus
011530	Tartó komparátor állványhoz, 209-es sorozathoz, 8 mm

## Tartozékok

No.	Leírás
011511-1	Elem LR03 (AAA), 4x




209-915



011551



011530



(L) Maximum elérhető méret

(Hb) Maximum behatolási mélység felső tapintóval

(Hf) Maximum behatolási mélység alsó tapintóval