

## Gleichstrom Anbausteckdose geneigt - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13070
EAN	4024941130707
Produktgruppe	Anbausteckdose gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	3h
Spannung	Über 50V bis einschließlich 250V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	Gleichstrom (DC)
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	66.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,117 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941130707
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,117 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941821223
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,295 kg
Volumen	5.737,5 ccm



## 4 MB 74