

Artikelnummer: 91973

Kurzbeschreibung: Platenwagen voor lange goederen, volrubberen banden

Langbeschreibung: Platenwagen voor lange goederen, volrubberen banden: **Met 200 kg draagvermogen** Om platen in de lengte te kunnen vervoeren en niet dwars van de kar vallen, is het plaatstalen opzetvlak omlaag hellend in de richting van de steunbeugel gelast. De handbeugels zijn met voldoende afstand tot de steunbeugel gelast, zodat de handen tussen opstaande platen en de grepen voldoende ruimte hebben. Gelaste stalen constructie. Een artikel dat u ongetwijfeld zal bevallen en jaren zal duren. **Specificaties:** [ul]- Rubberbanden
- Extra steunwielen van polyamide (a^o 58 x 25 mm)
- Gepoedercoat in gentiaanblauw (RAL 5010)
- Rubberbanden: a^o 250 x B 60 mm
- Totale hoogte: 1460 mm
- Duwbeugelhoogte: 1200 mm
- Opzetvlak: B 500 x D 200 mm
- Buitenafmetingen: B 1000 x D 620 mm
- Gewicht: 21 kg

