

61803832	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® COMPACT NPT	

Bei der SILVYN® COMPACT NPT handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die aufgrund der kompakten Abmessungen Einbauvorteile eröffnet. In Verbindung mit flüssigkeitsdichten Schutzschläuchen (Metallschlauch mit Außenmantel) wird eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit gebildet.




Material:
 Gehäuse – Messing vernickelt
 Druckmutter – Messing vernickelt
 Klemmring – PA6
 Einschraubhülse – verzinkter Stahl
 O-Ring – NBR

Eigenschaften:
 Hohe Mechanische Beständigkeit
 Korrosionsbeständig

Temperaturbereich: -45 °C bis +105 °C

Schutzart: IP 67



Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde	Gewinde-Länge mm	Gesamt-Länge mm	Innen Durchmesser mm	SW 1	SW 2	Gewicht Kg/100
6180 3832	3/8"	NPT 1/2"	14	35	11,0	26	24	4,4
6180 3833	1/2"	NPT 1/2"	14	36	14,5	29	27	5,0
6180 3834	3/4"	NPT 3/4"	14	37	19,4	35	33	7,0
6180 3835	1"	NPT 1"	16	40	24,7	45	42	12,6
6180 3836	1 1/4"	NPT 1 1/4"	16	43	33,3	53	50	16,8
6180 3837	1 1/2"	NPT 1 1/2"	18	50	38,0	62	58	25,8
6180 3838	2"	NPT 2"	20	56	49,0	76	72	41,2

Passende Schläuche: SILVYN® HTDL
 SILVYN® EF
 SILVYN® OR
 SILVYN® HCX
 SILVYN® HFX

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB 61803832DE Version: 04	Seite 1 von 1
--	--	---------------