

## 19"-Frontplatten/ Blindplatten

19"-Frontplatten DIN 41494

19"-Blindplatten

Beschreibung

Die 19"-Frontplatten sind aus 4 mm Aluminium (AlMg3 F23) in roh mit Schutzfolie, lackiert R 7032 kieselsgrau oder naturfarben eloxiert lieferbar. Die Schnittkanten sind gefräst/gesägt.

Die 19"-Blindplatten sind aus 3 mm Aluminium (AlMg3 F23) in naturfarben eloxiert mit gefräst/gesägten Schnittkanten lieferbar.

Zusatzbearbeitungen einschließlich Bedruckung nach ihren Anforderungen, bitte anfragen.

Frontplatte 4x Befestig.-Bohrungen		Frontplatte 4x Befestigungs-Bohrungen und 4x Montagelöcher für Griffe				Blindplatte 4x Befestigungs-Bohrungen		Größe		
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.		a	b	c
lackiert RAL 7032	naturfarben eloxiert	Alu blank	lackiert RAL 7032	naturfarben eloxiert	naturfarben eloxiert	naturfarben eloxiert				
2300-2100	2300-7400	-	-	-	2300-9801	1 HE	43,6	-	-	-
2300-2200	2300-7500	-	-	-	2300-9802	2 HE	88,1	76,20	-	-
2300-2300	2300-7600	2300-4300	2300-6300	2300-8800	2300-9803	3 HE	132,5	57,15	-	-
2300-2400	2300-7700	2300-4400	2300-6400	2300-8900	2300-9804	4 HE	177,0	101,60	-	-
2300-2500	2300-7800	2300-4500	2300-6500	2300-9000	2300-9805	5 HE	221,5	146,10	-	-
2300-2600	2300-7900	2300-4600	2300-6600	2300-9100	2300-9806	6 HE	265,9	190,50	-	-
2300-2700	2300-8000	2300-4700	2300-6700	2300-9200	-	7 HE	310,3	57,15	88,9	-
2300-2800	2300-8100	2300-4800	2300-6800	2300-9300	-	8 HE	354,8	76,20	101,6	-

Befestigungsmaterial für 19"-Frontplatten			
Best.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Packungseinheit
4020-2200	Käfigmutter M 6 (1) Blechstärke 1,8 - 2,6 mm	verzinkt	100 Stück
4020-2300	Käfigmutter M 6 (2) Blechstärke 0,7 - 1,7 mm	verzinkt	100 Stück
4003-8200	Linsenschraube M 6 x 16, DIN 85	verzinkt	100 Stück
4027-0607	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 6 x 16, DIN 7985	verzinkt	100 Stück
4012-8800	U-Scheibe 6,4 mm mit Fase, PVC, DIN 125	naturfarben	100 Stück
4013-2600	Rosette aus Polyamid-6 für Linsenschraube M6 mit Kreuzschlitz	schwarz	100 Stück

