




### Klettband



- dient zur schnellen Fixierung von **nicht 19"-fähigen Komponenten**
- Länge: 400 mm

<b>Bestell-Nr.</b>
67-1122-04

### Kabelbügel, Kunststoff




- zur seitlichen Befestigung am 19"-Rahmen (bei Schrankbreite **800 mm**)
- zur Vertikalrangierung von Kabeln
- inkl. Montagematerial

**Material:** Kunststoff

<b>Bestell-Nr.</b>
64-0035-00


### Kabelbügel, Stahl



- Kabelbügel zur individuellen Montage

Abmessungen H x B x T mm	Bestell-Nr.
47 x 85 x 23	64-0036-20
65 x 125 x 23	64-0036-30
95 x 125 x 23	64-0036-40


### Schaltschranklampe 230 V



- funktentstört nach VDE 0712 ICE 82
- 230 V / 50 Hz, 11 W (entspricht 75 W Glühlampe)
- Magnetbefestigung zum individuellen Platzieren im Schaltschrank
- mit Schalter und Steckdose (ohne Netzkabel)

<b>Bestell-Nr.</b>
640-143


### Türkontaktschalter



- zum Ein- bzw. Ausschalten von z.B. Schaltschrankleuchten
- inkl. Montagematerial

<b>Bestell-Nr.</b>
64-0071-00


### Temperaturregler 230 V



- mit Befestigungswinkel und integrierter Zugentlastung
- Regelbereich 0 - 60 °C
- inkl. Montagematerial

<b>Bestell-Nr.</b>
315-804


### Hutschienen



- Typ NS 35 / 7.5
  - mit Lochung für M 6
- Material:** Stahl, verzinkt

Länge L mm	Bestell-Nr.
200	64-0236-02
500	64-0236-09

### 19"-Potentialausgleichsschiene



- zur 19"- oder Schrankgestellmontage
- Anschlussmöglichkeiten: 27 x M 5
- Schienenquerschnitt: 50 mm<sup>2</sup>
- inkl. Montagematerial

**Material/Oberfläche:**

Kupfer/Stahlblech, verzinkt

<b>Bestell-Nr.</b>
64-0028-00