




Mirefa Mirefa-EDR



MIREFA-EDR-4X3 DAFSW840MRG0400

Rundes Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung. Vorschaltgerät in externem Gehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1xLED-M 28 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330240AQ	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4000	34	117	840	50.000



Maße [mm]									Lichttechnische Daten		
L1	B1	H	H4	HE	D	DE min	DE max	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
200	75	60	32	70	400	350	355	3,0	17.1	17.1	100.0 %