

## UKH 70 BU

Artikelnummer: 3244601

De afbeelding toont de variant in grijs



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3244601>

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede: 16 mm<sup>2</sup> - 95 mm<sup>2</sup>, AWG: 4 - 3/0, breedte: 20,3 mm, hoogte: 78,3 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/15, NS 32

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 561853
sales group	A000
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 31 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	blauw
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

### Afmetingen

breedte	20,3 mm
lengte	70,5 mm
hoogte	78,3 mm
hoogte NS 35/7,5	80 mm
hoogte NS 35/15	87,5 mm
hoogte NS 32	85,5 mm

### Technische gegevens

belastingstroom maximaal	192 A (bij 70 mm <sup>2</sup> -aderdoorsnede)
test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I <sub>N</sub>	192 A
nominale spanning U <sub>N</sub>	1000 V
open zijwand	nein
aantal polen	1

### Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	16 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	95 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	4
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	3/0
min. aderdoorsnede soepel	25 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	70 mm <sup>2</sup>
min. soepele aderdoorsnede AWG	3
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	2/0
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	16 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	70 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	16 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	70 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	16 mm <sup>2</sup>

2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	25 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	16 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	25 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	16 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	25 mm <sup>2</sup>
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	24 mm
teststift	A11
schroefdraad	M8
min. aandraaimoment	8 Nm
max. aandraaimoment	10 Nm

### Toelatingen



toelatingen CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Zeichengenehmigung, IECEx CB Scheme

Ex-toelatingen: ATEX, IECEx

aangevraagde toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>algemeen</b>		
3213195	FBI 2-20 N	Vaste brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
3213205	FBI 3-20 N	Vaste brug, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig
<b>gereedschap</b>		
1201934	VDE-ISS 6	Binnenzeskantsleutel, geïsoleerd, veiligheidsgereedschap volgens EN 60900, lengte: 150 mm, handgreep: 110 mm, voor alle klemmen met 8 mm binnenzeskantschroeven

### montage

3001763	AGK 10-UKH 50	Aftakklem, aansluitmethode: speciale en gecombineerde aansluiting, doorsnede:0,5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> , AWG: 20 - 8, breedte: 10,2 mm, hoogte: 34,7 mm, kleur: grijs, montagetechniek: op basiselement
1201659	E/AL-NS 32	Eindsteun, als eindbevestiging van de UKH 50 - UKH 240, wordt op de montagerail NS 32 geschoven en met 2 schroeven vastgezet, dikte: 10 mm, kleur: aluminium
1201662	E/AL-NS 35	Eindsteun, als eindbevestiging van de UKH 50 - UKH 240, wordt op de montagerail NS 35 geschoven en met 2 schroeven vastgezet, dikte: 10 mm, kleur: aluminium
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

### stekers/adapters

3009228	UKH 50 EP	Inlegprofiel, kleur: zilverkleurig
---------	-----------	------------------------------------



### Tekeningen

schakelschema



schematekening

---



Aansluiting van aluminiumaders. Andere aanwijzingen in het download-bereik

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden