

PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 1 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 524153



PAVOY Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp Tisch











Material Platte Multiplex

Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Platte	geölt
Gestellausführung	4 Füße	Farbe Platte	Buche
Gestellform	4-Fußgestell	Material Gestell	Stahl
Höhe	900 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Breite	1500 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	700 mm	Ablageböden	1 Stück
Stärke Platte	40 mm	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
elektrisch leitend	nein	Garantie	10 Jahre
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden	Gewicht	58 kg

Zubehör

524196		Abrollleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm
532190		Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

