


LED Move

- Tragbare, kabellose Leuchte um überall dort Licht zu haben, wo es gebraucht wird, z.B. für mobile Arbeitsplätze, zu Hause drinnen oder auf der Terrasse, auf dem Nachttisch
- Die eingebaute 2200 mAh Lithium-Ionen Batterie liefert bis zu 6 Stunden Licht (mit höchster Lichtleistung)
- Inkl. USB Ladekabel (Netzadapter nicht mitgeliefert)
- 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenfuss



Technische Daten

Leistung:	4.8 W
Gewichteter Energieverbrauch:	5 kWh / 1000 h
Spannung:	Input: DC 5V, 1A
Batterietyp:	Lithium-Ionen Zelle 3.7V, 8.14 Wh
Batteriekapazität:	2200 mAh, Akkulaufzeit: 5–6 Stunden
Aufladezeit:	3–4 Stunden
Lichtstrom:	200 Lumen
Lichtausbeute:	40 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	5400 Kelvin (neutralweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	500 Lux (Messabstand 35 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	35000 Stunden
Ausladung:	max. 380 mm
Höhe:	max. 400 mm
Armlänge:	390 mm
Leuchtenfuss:	Ø 160 mm
Leuchtenkopf:	250 mm Länge x 50 mm Breite
Nettogewicht:	660 g
Material:	ABS, Silikon
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E Modellkennung: move000000717

Artikel-Nummer: 41-5010.717 schwarz

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de