

## DuoDübler DD40 P PowerMAX im MAFELL-MAX



Bestellnummer: 916010

EAN: 4032689143187

- ▶ Optimiertes Handling
- ▶ Zusätzliche Anschlagstifte
- ▶ Leistungsstark mit 1000 W



### Technische Daten

Bohrtiefe	0 - 40 mm
Bohrerabstand	32 mm
Schwenkbereich	0 - 90 °
Nennleerlaufdrehzahl	13.500 1/min
Nennaufnahme	1000 W
Gewicht	2,9 kg
Werkzeugaufnahme Ø	8 mm
Werkzeug-Ø max.	16 mm
Werkzeug-Ø min.	5 mm
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm); Best.-Nr. 095063
- 1 Leimflasche (ohne Inhalt); Best.-Nr. 095059
- 1 Sechskant-Schraubendreher mit Griff; Best.-Nr. 093282
- 1 Zusatzanschlätze (Sortiment); Best. Nr. 203473
- 1 Anschlussleitung 4 m
- 1 Dübeldüse (Ø 8 mm); Best.-Nr. 095060
- 200 MAFELL-Systemdübel 8 x 30 mm; Best.-Nr. 802010
- 100 MAFELL-Systemdübel 10 x 40 mm; Best.-Nr. 802020

40 MAFELL-Systemdübel (12 x 60 mm); Best.-Nr. 802030  
je 2 MAFELL-Dübelbohrer, Hartmetall Ø 8, 10, 12 mm

## Anwendungsbeispiele



Einstellungen für Materialstärke, Schwenkanschlag und Bohrtiefe stufenlos möglich.



Schnell und exakt: Eckverbindung stumpf oder auf Gehrung.




Arbeiten beim Treppenbau, in der Werkstatt oder auf Montageeinsätzen.



Schnell und günstig: Korpusherstellung mit dem DD40 und Dübel-Lehre.



Versenkbare Anschlagstifte für randnahe Bohrungen ohne Anriss.



Mit den Zusatzanschlägen lassen sich kleinere oder größere Randabstände schnell und präzise erzielen.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Lochreihen
- ▶ Bohren von Beschlägen
- ▶ Ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe
- ▶ Verbindungen jeglicher Art von 5 - 16 mm

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Die gut ablesbare Skala zur Einstellung der Materialstärke und der 6-fach-Revolveranschlag sorgen dafür, dass der DD40 in kurzer Zeit für unterschiedliche Materialstärken eingestellt werden kann.
- ▶ Schnelles und präzises Positionieren über das Anschlagsystem. Versenkbare Anschlagstifte und Zusatzanschläge machen randnahe Bohrungen möglich – ganz ohne Anriss.
- ▶ Bohrtiefe, Materialstärke, Anschlagwinkel: Alle diese Einstellungen lassen sich stufenlos vornehmen.
- ▶ Der Schwenkanschlag wird beidseitig geführt und geklemmt.

## Beschreibung

---

Der DuoDübler DD40 ist das einzige mobile Dübelgerät und eine weitere zukunftsorientierte Innovation von MAFELL.

Durch den Einsatz von herkömmlichen Holzdübeln in Kombination mit dem präzisen DuoDübler-System DD40 ist es MAFELL gelungen, die Verbindungstechnik in der mobilen Anwendung zu revolutionieren. Dabei arbeitet das DD40-System schneller, präziser und günstiger als jedes andere Verbindungssystem.

Das Werkstück ist beim Verleimen exakt fixiert. Dadurch wird der Spannvorgang wesentlich einfacher und schneller oder entfällt ganz.

Mit der DD40-Systemlösung bietet MAFELL ein komplettes Paket an. Im Lieferumfang des Power-, Maxi- oder MidiMAX sind neben der Maschine im MAFELL-MAX auch Holzdübel, Leimflasche, 2 Anti-Rutschmatten und Bohrer enthalten.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 5 mm



Dübel-Lehre  
mit Schnellspanneinrichtung 800 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 6,1 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 8 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 8,2 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 10,1 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 12 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 12,2 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 15 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 16,2 mm



MAFELL-Systemdübel  
8 x 30 mm, 6 x 200 Stück verpackt



MAFELL-Systemdübel  
10 x 40 mm, 6 x 100 Stück verpackt



MAFELL-Systemdübel  
12 x 60 mm, 6 x 40 Stück verpackt



Anti-Rutschmatte  
2 Stück

Spanneinrichtung-Nachrüstsatz  
für Dübel-Lehre 203057 (ohne Abbildung)



Schraubzwinde  
zur Schienenfixierung am Werkstück



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 6 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 7 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 8,1 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 10 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 10,2 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 12,1 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 14 mm



MAFELL-Dübelbohrer-HM  
Ø 16 mm



MAFELL-Systemdübel  
6 x 30 mm, 6 x 350 Stück verpackt



MAFELL-Systemdübel  
8 x 40 mm, 6 x 120 Stück verpackt



MAFELL-Systemdübel  
10 x 60 mm, 6 x 50 Stück verpackt



MAFELL-Systemdübel  
16 x 75 mm, 6 x 30 Stück verpackt



Dübel-Lehren-Verlängerung  
1600 mm



Schraubzwinde  
mit Anschlag