



## 4K@60Hz DisplayPort-Kabel

DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker, Geschirmt, Schwarz, 3 m  
Part No.: [307093](#)

EAN-13: 0766623307093 | UPC: 766623307093

High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort  
Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stecker ideal für die Verwendung mit DisplayPort-fähigen PCs und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung, vergossene Stecker mit Zugentlastung sowie vergoldete Kontakte sorgen Manhattan DisplayPort-Kabel für maximale Anschlussqualität ohne Interferenzen.

### Merkmale:

- DisplayPort 20-pol. Stecker auf DisplayPort 20-pol. Stecker
- Hohe Übertragungsbandbreite für digitale Audio/Video-Signale von PC zum Bildschirm - Auflösung bis zu 4K@60Hz
- Unterstützt HDMI und DVI Signale
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Plug and Play
- Vergossener PVC Stecker
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- UL 20276
- DisplayPort v1.2

#### Anschlüsse

- 2 x DisplayPort 20-pol. Stecker
- Vernickelt
- Vergossener PVC Stecker
- Vollständig geschirmt (Aluminium und Mylar)
- 28 AWG Steckverbinder

#### Elektrisch

- Spannungsfestigkeit: 300 V DC
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Durchgangswiderstand: 10 Ohm
- PVC Mantel

#### Allgemein

- 3 m



