



Beschrijving:

Brandstofjerrycan CLASSIC uit metaal, 10 l, olijf, met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- gepoedercoat, E10-geschikt en gemaakt van staal van 0,9 mm
- met gepatenteerde veiligheidsspen tegen onopzettelijk openen van de jerrycan
- Ledigingstijd minimaal dankzij breed ontluchtingskanaal
- bandgelaste grepen zorgen voor stevigheid
- speciale boorgaten in de greep maken het mogelijk een uitloopbuis met clip en schroeven te bevestigen
- de hoogwaardige verf aan de binnenzijde beschermt tegen roest en ontbinding van de inhoud bij langere opslag in gevulde toestand
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Afvoerbuizen, afzuigstelsysteem, vulstelsysteem, jerrycanhouder art. nr. 435600 en gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
- w = binnen-Ø van de vulopening = 45 x 35 mm
- d=diepte=165 mm b=breedte=350 mm h=hoogte=283 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	434601
GTIN	4007228704488
Douanetarief	73102990
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	olijf
Volume in L	10
Gewicht (kg)	3,0
D x B x H (mm)	165 x 350 x 283

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	_____ LAENGE_KARTON x _____ BREITE_KARTON x _____ HOEHE_KARTON

Brutogewicht VE kg	15,0
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	24
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,848

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	380,0