


Datenblatt Artikel 783130

Fahrregal zweiseitig unbestückt

pulverbeschichtet lichtgrau, 1030x1155mm

- unbestückt und beidseitig nutzbar
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 14 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.155 mm



EAN	4007228783131
Breite	1030
Mindest.Best.	1
Bruttogewicht VE Kg	39,63
Best.einheit	Stück
Höhe Pal	0
Länge Pal	0
Volumen m3	0
Zolltarif	94032080
Brutto Gewicht Pal Kg	0
brutto Kg	39,63
Farbe	lichtgrau
Kartons pro Lage	0
Btl in Karton	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Tiefe	0
Höhe	1155
Summe Kartons	0
Lagen	0
netto Kg	39,63
Breite Pal	0
Stück / Lage	0
VE	1