

Especificaciones del producto

950600

Embudos HD-PE 140 mm con ojal

color natural

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con argolla de suspensión y nervios de evacuación de aire en el extremo del embudo
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- e = Ø de la abertura del embudo = 140 mm
- b = Ø de la boquilla de llenado = 15 mm
- Capacidad 500 ml



EAN	4007228701319
Altura	166,8
Pedido mínimo	12
Peso bruto UE kg	0,85
Unidad de la orden	Pieza
Profundidad	140
Fabricante	hünersdorff
Unidad / Palé o caja	1080
Bolsa en caja de cartón	0
bruto kg	0,06
Longitud Pal	1,2
neto kg	0,05
Volumen m3	0,018204
Peso bruto Pal kg	96,5
Peso UE	0,250
Volumen L	0,50
Altura Pal	1,602
Ancho	140
Cajas de cartón por ubicación	15
Total cajas de cartón	90
UE	12
Color	Natural
Ubicaciones	6
Ancho caja de cartón	325
Longitud caja de cartón	255
Altura caja de cartón	242
Ancho Pal	0,8
Unidad / Ubicación	180