

Elektro-Kettenzug

PEH

Traglast 250 kg, Anzahl
Kettenstränge 1, Ösenaufhängung

Artikelnummer: 222557



Elektro-Kettenzug PEH

Elektro-Kettenzug

- Traglast 250 kg
- Anzahl Kettenstränge 1
- Standardhub Länge 3 m
- Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute
- Ösenaufhängung
- Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Bauhöhe 462 mm
- Länge x Breite 296 mm x 444 mm

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Öffnung Haken	24 mm
Hebezeugtyp	Elektro-Kettenzug	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Rutschkupplung gegen Überlastung
Traglast	250 kg	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Strangzahl	1 Stück	Bauhöhe	462 mm
Standardhub	3 m	Länge	296 mm

Hubgeschwindigkeit	4 m/min	Breite	444 mm
Bedienung Hub	elektrisch mit Handtaster für heben und senken	Gewicht	24 kg
Kettenzug Ausführung	Ösenaufhängung		

Zubehör

222563		Hakenaufhängung für Elektro-Kettenzug, Traglast 1000 kg
222568		Kettenspeicher für Elektro-Kettenzug, Traglast 1000 kg, für bis zu 6 - 8 m lange Kette