

## Haaga Kehrmaschine Profi-Line 697

mit Hand/Akku-Antrieb, Kkehrbreite 970 mm, mit 50 l Schmutzbehälter, Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kkehrwalze, leichtes Handling durch 2 große Laufräder

Artikelnummer: 509387



oo haaga part of westerlo



## Haaga Hand-Kehrmaschine Profi-Line 697

Kehrmaschine

- mit Hand/Akku-Antrieb
- Akkulaufzeit ca. 90 min
- Kkehrbreite 970 mm
- mit 50 l Schmutzbehälter
- für ca. 4100 m<sup>2</sup> pro Stunde
- Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kkehrwalze
- Gehäuse aus Kunststoff
- leichtes Handling durch 2 große Laufräder
- 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß
- Gewicht 22 kg






### Technische Details

Reinigungsart trocken

Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kkehrwalze

Reinigungstyp	Kehrmaschine	Material Gehäuse	Kunststoff
Antrieb	Hand/Akku	Rollen Anzahl / Art	2 Laufräder
Akkubetrieb	ja	Garantie spezial	4 Jahre // Bürstenverschleiß
Akku Laufzeit	90 min	WEEE- Registrierungsnummer	DE45683400
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Arbeitsbreite	970 mm	Marke laut EAR-Register	Haaga
Leistung Fläche	4100 m <sup>2</sup>	Gewicht	22 kg
Volumen Behälter	50 l		

## Dazu passt auch ...

148927		Fugenreparatur, 5,2 kg Gebinde: 5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Härter, in RAL7021 Schwarzgrau
503895		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in schwarz, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern
505372		Gurtwanständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus Aluminium in gelb
528588		Schmutzfangmatte, für den Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 1000 mm, Lauffläche aus Kautschuk in schwarz
657912		Müllsackständer, für 3 x 120-Liter-Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 960 x 1065 x 440 mm, Deckel aus Kunststoff in gelb/blau/silber