




Regal-Einsatzkörbe

Zum Einsetzen in Regale oder, bei gleicher Breite, frei stapelbar durch stabile Kunststoff-Stapelnasen. Einfacher Zugriff auch im gestapelten Zustand.

- Aus Stahldraht, verzinkt-chromatiert
- Drahtabstand 25 mm
- Trenngitter zur weiteren Unterteilung und Preisschiene zur Waren-Auszeichnung als Zubehör



Wandhöhe	D mm	230			300		
Fronthöhe	E mm	115			150		
Bodentiefe	B mm	300	350	400	400	500	600
Gesamttiefe	C mm	380	430	480	500	600	700
verzinkt	Breite A mm	480	874513	874524	-	874546	-
			---	---	---	---	---
		600	-	-	-	-	874681

		620*	-	-	874739	-	-
					---	---	---

Direkt mitbestellen							
	Trenngitter		874819	874841	-	874863	874885
			---	---	---	---	---

* für Regalachsmaß 1250 mm

Preisschiene 40 mm hoch

für Breite mm	480	600	620
weiß	857795	857809	857831
	---	---	---

Paletten-Stapelkörbe

Hoch belastbar durch punktgeschweißte Drahtkreuzungen und hochkant gestellte Flacheisen am Korbboden. Extrem stabile Stapelfüße für sicheres Stapeln, Körbe gleicher Breite sind abgestuft stapelbar.

- Aus Stahldraht, verzinkt-chromatiert
- Umrandungsdraht 8 mm stark
- Traglast 100 kg, Auflast 200 kg
- Trenngitter zur weiteren Unterteilung und Preisschiene zur Waren-Auszeichnung als Zubehör



für Palettenmaße mm	1000 x 800	1200 x 800
A = Breite mm	970	1160
B = Bodentiefe mm	670	670
C = Gesamttiefe mm	775	775
D = Wandhöhe mm	gem. Tab.	
E = Fronthöhe mm	175	175

Höhe 390 mm	verzinkt-chromatiert	873678	-
		---	---
Höhe 480 mm	verzinkt-chromatiert	873769	873791
		---	---

Direkt mitbestellen			
Preisschiene		874182	874193
Höhe 40 mm		---	---
Trenngitter	Höhe 390 mm verzinkt	874466	---
	Höhe 480 mm verzinkt	874477	---