



**5
JAHRE
GARANTIE**

Handpritschenwagen

Traglast bis 1000 kg

Ohne oder mit allseitigen Bordwänden, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtende Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche und Bordwände aus rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände 220 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Reduzierung der Ladefläche um 40 mm
- Räder mit schwarzer Vollgummi- oder blaugrauer Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME



Ladefläche L x B mm	1000 x 700		1200 x 800		1600 x 800		2000 x 1000	
Traglast kg	700		1000		1000		1000	
Ladehöhe mm	410		480		480		480	
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad Ø mm	250	260	400	400	400	400	400	400
[1] ohne Bordwände	203313	203315	203316	203317	203318	203319	203320	203321
	---	---	---	---	---	---	---	---
[2] mit Bordwänden	203322	203323	203324	203326	203327	203328	203329	203330
	---	---	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

Zugöse, Aufpreis	203332	---
Anhängerkupplung, Aufpreis	203333	---



**5
JAHRE
GARANTIE**

Handpritschenwagen

Traglast 1500 kg

Ohne oder mit allseitigen Bordwänden, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtender Scherendeichsel, Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Zubehör wie Zugöse oder Kupplung siehe Tabelle oben



ROLLCART
TRANSPORTSYSTEME



Ladefläche L x B mm	2000 x 1000		2500 x 1250	
Traglast kg	1500		1500	
Ladehöhe mm	500		500	
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad Ø mm	400	410	400	410
[1] ohne Bordwände	404915	404916	404918	404919
Bordwände	---	---	---	---
[2] mit Bordwänden	404920	404921	404922	404923
	---	---	---	---