

KERN 318-03

Milligrammgewicht, Plättchenform, Edelstahl poliert

KERN[®]



Messsystem

Nennwert:	5 mg
OIML-Klasse:	E2
Toleranz:	0,006 mg

Zubehör

Aluminiumtúi:	317-009-600
Holzetui:	338-090-200
Kunststoffetui:	347-009-400

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	962-353
DAkkS-Kalibrierschein (Rekalibrierung):	962-353R

Eichung:	952-353
Plustoleranz:	921-353

Kategorie

Marke:	KERN
--------	------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	6 x 6 x 3 mm
---------------------------------	--------------

Bruttogewicht:	10 mg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10 mg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen:	6 x 6 x 3 mm
Bauform:	Plättchenform

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

OPTION



DAkkS
+3 DAYS