



Bruttogewicht: 4,560 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 250 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 150 x 80 x 30 mm

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 150 x 80 x 30 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 150 x 80 x 30 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit:	1
Messbereich (Max):	960
Messbereich (Min):	170
Präzision (von [Max]):	1 %
Standardsensor:	D
Wägeeinheiten:	HRC HRB HB HV MPa HL

Funktionen

Automatische Sensorerkennung:	ja
Kabellose Druckerverbindung:	ja
Statistikfunktion:	ja
Testet in alle Prüfrichtungen (360°):	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	50 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Batterie:	3x1.5 V AAA
Batterie-Betriebsdauer:	30 h

Dienstleistungen

Werkskalibrierschein:	961-131
-----------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Härteprüfgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Leeb-Härteprüfgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	380 x 280 x 80 mm
---------------------------------	-------------------