

Röhrenlampe 25x70 mm, E14 235V 25W 300° für Backofen

Artikel-Nr. 29941



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Sockel:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	25 mm
Gesamtlänge:	70 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Ja
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	25 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 25x70 mm Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen.

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1

Letzte Aktualisierung am: 10.08.2017 11:33:03



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.