

FLEX

## Câble patch plat, cat. 8.1, U/FTP, très flexible

- connexions : RJ45 mâle vers RJ45 mâle
- compatible avec 40GBASE-T, 25BASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T et inférieur
- fréquence de transfert : jusqu'à 2.000 MHz
- bande passante : jusqu'à 40 Gbit/s
- affectation selon : EIA/TIA 568B
- spécification : cat. 8.1
- version rétrocompatibles : cat. 6A et inférieur
- classe de blindage : U/FTP (PIMF)
- blindage : feuille ALU contrecollée PIMF (100 % étanche)
- matériau des conducteurs : cuivre
- fiche moulée
- protection anti-courbure : oui
- protection des ergots d'encliquetage : oui
- type de câble : câble plat
- gaine : TPE (sans halogène)
- diamètre du câble (env.) : 8,2 x 2,5 mm
- couleur : noir

### Exemples d'utilisation :

- idéal pour une utilisation dans les bureaux, les centres de données, les réseaux domestiques et autres environnements nécessitant des connexions rapides et fiables
- la forme plate et flexible du câble facilite l'installation dans les espaces restreints sans nuire aux performances



Câble patch plat, cat. 8.1, U/FTP, très flexible

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble patch plat, très flexible	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	0,25 m		FL31-43005	22229841
		U/FTP	noir	noir	0,50 m		FL31-43015	22229842
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	1,00 m		FL31-43025	22229843
		U/FTP	noir	noir	1,50 m		FL31-43155	22229844
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	2,00 m		FL31-43035	22229845
		U/FTP	noir	noir	3,00 m		FL31-43045	22229846
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	5,00 m		FL31-43055	22229847
		U/FTP	noir	noir	7,50 m		FL31-43065	22229848
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	10,00 m		FL31-43075	22229849