

## Rollcart chariot à ridelles grillagé



force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en bois, plateforme électroconducteur, rehausse 1 ridelle (grillage), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



**Numéro d'article: 158358**

## Rollcart Chariot à ridelles grillagé ESD

**force 500 kg**

chariot à ridelles grillagé

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 285 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1320 x 800 mm
- plateforme en bois
- plateforme électroconducteur
- rehausse 1 ridelle (grillage)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	oui
type de chariot à dossier	chariot à ridelles grillagé	poignée	1 pièce
charge	500 kg	rabattable	non
conducteur d'électricité	oui	bordure de sécurité	non
hauteur de charge	285 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1200 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	roulement	roulement rainuré à billes
exécution de plateforme	électroconducteur	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
rehausses	1 ridelle (grillage)	hauteur	990 mm
emboîtable	non	longueur	1320 mm
matériau de châssis	acier	largeur	800 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	37 kg
couleur	bleu gentiane // RAL5010		