

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 60 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 75 mm, moyeu avec palier lisse, frein total, renvoi de frein manuel, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159260



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 60 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 75 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein total, renvoi de frein manuel
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	Diamètre du trou de fixation	10,2 mm
type de roulettes	roulette pour appareils	matériau de boîtier	acier
kit	non	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
modèle	roulette pivotante	frein	frein total

charge	60 kg	renvoi de frein	manuel
pneumatique	TPE	pare-fils	non
Diamètre de roue	75 mm	hauteur	103 mm
matériau de jante	plastique	largeur de roulement	25 mm
roulement	palier lisse	propriété surface de roulement	Silencieux
élément de fixation	trou de fixation	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	couleur des pneumatiques	gris